

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | Рамки future® linear Рамка на 1 пост для установки в кабель-каналах | | |
| 181 антрацит/черный | 1721-181K | 1754-0-4240 | 10 |
| 182 слоновая кость | 1721-182K | 1754-0-4230 | 10/100 |
| 184 белый | 1721-184K | 1754-0-4235 | 10/100 |
| 183 серебристо-алюминиевый | 1721-183K | 1754-0-4301 | 10/100 |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 1721-884K | 1754-0-4414 | 10/100 |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 1721-885K | 1754-0-4419 | 10/100 |

1) Поверхность: окрашена.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | Рамки future® linear Рамка на 2 поста для установки в кабель-каналах | | |
| 181 антрацит/черный | 1722-181K | 1754-0-4241 | 10 |
| 182 слоновая кость | 1722-182K | 1754-0-4231 | 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый | 1722-183K | 1754-0-4302 | 10/100 |
| 184 белый | 1722-184K | 1754-0-4236 | 10/100 |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 1722-884K | 1754-0-4415 | 10 |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 1722-885K | 1754-0-4420 | 10/100 |


1) Поверхность: окрашена.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | Рамки future® linear Рамка на 3 поста для установки в кабель-каналах | | |
| 181 антрацит/черный | 1723-181K | 1754-0-4242 | 10 |
| 182 слоновая кость | 1723-182K | 1754-0-4232 | 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый | 1723-183K | 1754-0-4308 | 10/100 |
| 184 белый | 1723-184K | 1754-0-4237 | 10/100 |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 1723-884K | 1754-0-4416 | 10 |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 1723-885K | 1754-0-4421 | 10/100 |

1) Поверхность: окрашена.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | Рамки future® linear Рамка на 4 поста для установки в кабель-каналах | | |
| 181 антрацит/черный | 1724-181K | 1754-0-4243 | 10 |
| 182 слоновая кость | 1724-182K | 1754-0-4233 | 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый | 1724-183K | 1754-0-4309 | 10 |
| 184 белый | 1724-184K | 1754-0-4238 | 10 |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 1724-884K | 1754-0-4417 | 10 |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 1724-885K | 1754-0-4422 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | Рамки future® linear Рамка на 5 постов для установки в кабель-каналах | | |
| 181 антрацит/черный | 1725-181K | 1754-0-4244 | 1 |
| 182 слоновая кость | 1725-182K | 1754-0-4234 | 1 |
| 183 серебристо-алюминиевый | 1725-183K | 1754-0-4310 | 1 |
| 184 белый | 1725-184K | 1754-0-4239 | 1 |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 1725-884K | 1754-0-4418 | 1 |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 1725-885K | 1754-0-4423 | 1 |

1) Поверхность: окрашена.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | Рамки future® linear Рамка на 1 пост для установки в кабель-каналах | | |
| 12 красный | 1721-12-182K | 1754-0-4371 | 10 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | Рамки future® linear Рамка на 2 поста для установки в кабель-каналах | | |
| 12 красный | 1722-12-182K | 1754-0-4372 | 10 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | Рамки future® linear ¹⁾ Рамка на 1 пост с полем для надписи и держателем шильдика для установки в кабель-каналах | | |
| 184 белый | 1721-184 NSK | 1754-0-4364 | 10/100 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | Рамки future® linear ¹⁾ Рамка на 2 поста с полем для надписи и держателем шильдика для установки в кабель-каналах вертикальная | | |
| 184 белый | 1722-184 NSK | 1754-0-4365 | 10/100 |

1) Подходящий лист этикеток 1799 26

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | Рамки future® linear ¹⁾ Рамка на 3 поста с полем для надписи и держателем шильдика для установки в кабель-каналах вертикальная | | |
| 184 белый | 1723-184 NSK | 1754-0-4366 | 10 |

1) Подходящий лист этикеток 1799 26